

# 自適應夾爪手指 DHAS-GF-60-U-BU

訂貨編號: 3998967

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                | 60                                                                                  |
| 安裝位置              | 可選                                                                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                                         |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| 適用於鋰離子電池生產        | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                                                                             |
| 環境溫度              | 10 °C...50 °C                                                                       |
| 產品重量              | 7 g                                                                                 |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                                             |
| 夾爪材質              | TPE-U(PU)                                                                           |