

位置指示器
SASF-S2-B-F-A56
訂貨編號: 4077125

FESTO



資料表

特性	值
旋轉角度調節範圍	0 deg...90 deg
尺寸（寬x長x高）	直徑 115 x 62
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-25 °C...70 °C
產品重量	140 g
安裝方式	符合 VDI/VDE 3845
外殼顏色	黑色
材料說明	RoHS 合規
間距墊片材料	PA
外殼材質	PA PP 高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼