

壓力指示器  
OH-22-RT  
訂貨編號: 4131

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 安裝位置              | 可選                              |
| 工作壓力              | 1.4 bar...8 bar                 |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度              | -10 °C...45 °C                  |
| 環境溫度              | -10 °C...45 °C                  |
| 產品重量              | 25 g                            |
| 安裝方式              | 安裝到控制面板中，直徑 22.5                |
| 氣動介面              | G1/8                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |