

力矩補償器 DARD-L8-25-S

訂貨編號: 4134871

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	20/25
徑向偏差 +/-	2.5 mm
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
力方向 +/- 的最大容許短期負載	3000 N
+/- 力方向上允許的最大長期負載	1400 N
產品重量	48 g
材料說明	RoHS 合規 不含銅
連接件材質	陽極氧化鋁
螺絲材料	鍍鋅鋼