



及閘
ZK-PK-3-6/3
訂貨編號: 4204

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	「和」功能
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
安裝方式	面板式安裝
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	100 l/min
工作壓力	1.6 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	POM
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
公稱通徑	2.5 mm
安裝位置	可選
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	85 g
氣動介面，氣口 3	PK-3
密封件材質	NBR