



氣控閥
VL/O-3-PK-3
訂貨編號: 4233

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常開，單電控
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	100 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	0 bar...8 bar
結構特點	提動座
公稱通徑	2.5 mm
關閉時間	50 ms
打開時間	12 ms
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	110 g
安裝方式	底座上 安裝框架 具通孔 是否要：
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 4	PK-3
氣動介面，氣口 5	PK-3
底座材質	黃銅 加強型 PPS
密封件材質	NBR
外殼材質	聚合物 壓鑄鋅