

**球閥**  
**VZBM-1/2-RP-25-D-2-F03-B2B3**  
訂貨編號: 4405648

**FESTO**



**資料表**

| 特性                   | 值                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 結構特點                 | 二通型球閥                                                       |
| 驅動方式                 | 機械                                                          |
| 密封原理                 | 軟密封                                                         |
| 安裝位置                 | 可選                                                          |
| 安裝方式                 | 管式安裝                                                        |
| 過程閥連接                | Rp1/2                                                       |
| 開關位置指示器              | 插槽方向 = 流向                                                   |
| 法蘭孔型                 | F03                                                         |
| 內徑                   | 15 mm                                                       |
| 公稱通徑 DN              | 15                                                          |
| 閥功能                  | 2/2                                                         |
| 流向                   | 可逆                                                          |
| 標稱壓力 PN              | 25                                                          |
| 過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN | 4.3 Nm                                                      |
| 基於標準                 | EN 10226-1<br>ISO 5211                                      |
| 中等                   | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性氣體<br>水 – 無水蒸氣<br>中性流體 |
| 介質溫度                 | -15 °C...90 °C                                              |
| 流量 Kv                | 15 m³/h                                                     |
| 材料說明                 | RoHS 合規                                                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性  | VDMA24364 區域 III                                            |
| 外殼材質                 | 黃銅<br>鍍鎳                                                    |
| 外殼物料編號               | CW617N                                                      |
| 密封件材質                | FPM<br>HNBR<br>PTFE                                         |

| 特性           | 值          |
|--------------|------------|
| 滾珠材料         | 黃銅<br>鍍鉻   |
| 滾珠的物料編號      | CW617N     |
| 軸材質          | 黃銅         |
| 編號軸材料        | CW617N     |
| 產品重量         | 206 g      |
| CE 認證（見合格聲明） | 符合歐盟壓力設備指令 |
| 耐腐蝕等級 CRC    | 1 - 低耐腐蝕能力 |