

球閥

VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3

訂貨編號: 4405685

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	二通型球閥
驅動方式	機械
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	Rp3/8
開關位置指示器	插槽方向 = 流向
內徑	10 mm
公稱通徑 DN	10
閥功能	2/2
流向	可逆
標稱壓力 PN	50
驅動扭矩及相對於標稱閥壓力的壓差	7.5 Nm
基於標準	EN 10226-1
中等	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·] 惰性氣體 水 – 無水蒸氣 中性流體
介質溫度	-15 °C...120 °C
流量 Kv	8 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	黃銅 鍍鎳
外殼物料編號	CW617N
密封件材質	NBR PTFE
滾珠材料	黃銅 鍍鉻
滾珠的物料編號	CW617N

特性	值
軸材質	黃銅
編號軸材料	CW617N
產品重量	120 g
認證	DVGW 氣體 DVGW 水
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟壓力設備指令
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力