


# 旋轉手柄閥 VHEF-EST-M32-M-N14

訂貨編號: 4414807

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值  |
|-------------------------|--|
| 閥功能                     | 三口二位，單穩態，常開/常閉   |
| 驅動方式                    | 手冊   |
| 寬度                      | 20 mm  |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 870 l/min  |
| 工作口                     | 1/4 NPT  |
| 工作壓力                    | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar                   |
| 結構特點                    | 提動座  |
| 復位類型                    | 彈簧復位   |
| 公稱通徑                    | 6 mm   |
| 排氣功能                    | 具有節流選項   |
| 使用說明                    | 僅手動驅動  |
| 密封原理                    | 軟密封  |
| 安裝位置                    | 可選   |
| 嚮導類型                    | 直接   |
| 流向                      | 可逆   |
| 搭接                      | 零重疊  |
| 最大開關頻率                  | 0.5 Hz   |
| 防爆                      | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 1 - 低耐腐蝕能力   |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C   |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C   |
| 驅動扭矩                    | 0.4 Nm   |
| 最大驅動力                   | 200 N  |
| 驅動時的最大側向力               | 200 N  |
| 產品重量                    | 200 g  |

| 特性         | 值                    |
|------------|----------------------|
| 安裝方式       | 面板式安裝<br>具通孔<br>是否要: |
| 氣動介面, 氣口 1 | 1/4 NPT              |
| 氣動介面, 氣口 2 | 1/4 NPT              |
| 氣動介面, 氣口 3 | 1/4 NPT              |
| 材料說明       | RoHS 合規              |
| 蓋子材料       | 加強型聚醯胺               |
| 密封件材質      | NBR                  |
| 外殼材質       | 陽極氧化精製鋁合金            |
| 桿材料        | 加強型聚醯胺               |