



# 電磁閥

## JMFH-5-PK-3

訂貨編號: 4447

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	五口二位雙電控
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	105 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	2 bar...8 bar
結構特點	提動座
公稱通徑	2.5 mm
密封原理	軟密封
逆轉開關時間	13 ms
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...40 °C
產品重量	380 g
安裝方式	底座上 安裝框架 具通孔 是否要:
氣動介面, 氣口 1	PK-3
氣動介面, 氣口 2	PK-3
氣動介面, 氣口 3	PK-3
氣動介面, 氣口 4	PK-3
氣動介面, 氣口 5	PK-3
材料說明	RoHS 合規
底座材質	鋁 陽極氧化處理
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁 陽極氧化