



電磁閥  
MFH-5-PK-3  
訂貨編號: 4448

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位，單穩態                        |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 105 l/min                       |
| 工作口                     | PK-3                            |
| 工作壓力                    | 3 bar...8 bar                   |
| 結構特點                    | 提動座                             |
| 公稱通徑                    | 2.5 mm                          |
| 密封原理                    | 軟密封                             |
| 關閉時間                    | 22 ms                           |
| 打開時間                    | 10 ms                           |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 環境溫度                    | -5 °C...40 °C                   |
| 產品重量                    | 270 g                           |
| 安裝方式                    | 底座上<br>安裝框架<br>具通孔<br>是否要：      |
| 氣動介面，氣口 1               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 2               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 3               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 4               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 5               | PK-3                            |
| 材料說明                    | RoHS 合規                         |
| 底座材質                    | 鋁<br>陽極氧化處理                     |
| 密封件材質                   | NBR                             |
| 外殼材質                    | 鋁<br>陽極氧化                       |