


球閥

VZBM-1/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3

訂貨編號: 4451869

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	3 通球閥 L 型孔
驅動方式	機械
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	Rp1/4
開關位置指示器	插槽方向 = 流向
法蘭孔型	F03
內徑	8 mm
公稱通徑 DN	8
閥功能	3/2
流向	可逆
標稱壓力 PN	40
過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN	6 Nm
基於標準	EN 10226-1 ISO 5211
中等	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·] 惰性氣體 水 – 無水蒸氣 中性流體
介質溫度	-20 °C...130 °C
L 型孔的流量 Kv	5.9 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	黃銅 鍍鎳
外殼物料編號	CW617N
密封件材質	HNBR PTFE

特性	值
滾珠材料	黃銅 鍍鉻
滾珠的物料編號	CW614N
軸材質	黃銅
編號軸材料	CW614N
產品重量	530 g
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟壓力設備指令
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力