



氣控閥
VL-5-PK-3
訂貨編號: 4504

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位, 單穩態
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	105 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	1.5 bar...8 bar
結構特點	提動座
公稱通徑	2.5 mm
關閉時間	22 ms
打開時間	15 ms
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	130 g
安裝方式	底座上 安裝框架 具通孔 是否要:
氣動介面, 氣口 1	PK-3
氣動介面, 氣口 2	PK-3
氣動介面, 氣口 3	PK-3
氣動介面, 氣口 4	PK-3
氣動介面, 氣口 5	PK-3
材料說明	RoHS 合規
底座材質	黃銅 加強型 PPS
密封件材質	NBR
外殼材質	聚合物 壓鑄鋅