

**電磁線圈**  
**MSFG-12**  
訂貨編號: 4526

FESTO



**資料表**

特性	值
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
最短抓取時間	10 ms
持續通電率	100%
線圈的特性參數	12 V DC: 4.1 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...40 °C
插座的最大緊固扭矩	0.4 Nm
產品重量	55 g
電氣介面	3 針 插頭針腳, 連接型式符合 Festo 標準, 用於 MSSD-F
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	熱固性塑膠 銅 鋼
線圈材料	銅