


單向節流閥
GRF-PK-3X2
訂貨編號: 4566

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
調節元件	滾花螺絲
安裝方式	具通孔
流量控制方向上的標準標稱流量	45 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	45 l/min
工作壓力	0.5 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	精製鋁合金
安裝位置	可選
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	145 g
調節螺絲材質	黃銅