


擺動手柄閥
H-5/3-1/4
訂貨編號: 4577

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口三位中封式
驅動方式	手冊
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	680 l/min
工作口	G1/4
工作壓力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	7 mm
密封原理	軟密封
嚮導類型	嚮導驅動
流向	不可逆
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1060 g
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4