

底座

VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12

訂貨編號: 4727331

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
嚮導氣源	外部 內嚮導
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12	1/4 NPT
氣動介面, 氣口 1	1/4 NPT
氣動介面, 氣口 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
氣動介面, 氣口 3	1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
底座材質	Ematal 塗層鋁
密封件材質	NBR