

球閥  
VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14  
訂貨編號: 4783595

FESTO



資料表

| 特性                   | 值                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 結構特點                 | 二通型球閥                                                      |
| 驅動方式                 | 機械                                                         |
| 密封原理                 | 軟密封                                                        |
| 安裝位置                 | 可選                                                         |
| 安裝方式                 | 管式安裝                                                       |
| 過程閥連接                | 焊接式末端，符合 ISO 1127 標準                                       |
| 開關位置指示器              | 插槽方向 = 流向                                                  |
| 法蘭孔型                 | F0304                                                      |
| 內徑                   | 18.1 mm                                                    |
| 公稱通徑 DN              | 15                                                         |
| 閥功能                  | 2/2                                                        |
| 流向                   | 可逆                                                         |
| 標稱壓力 PN              | 16                                                         |
| 過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN | 7 Nm                                                       |
| 基於標準                 | ISO 1127<br>ISO 5211                                       |
| 中等                   | 水蒸氣<br>壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [...:]<br>惰性氣體<br>水<br>中性流體 |
| 介質溫度                 | -20 °C...200 °C                                            |
| 流量 Kv                | 46 m³/h                                                    |
| 材料說明                 | RoHS 合規                                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性  | VDMA24364 區域 III                                           |
| 適合食品產業使用             | 見補充材料說明                                                    |
| 外殼材質                 | 壓鑄不鏽鋼                                                      |
| 外殼物料編號               | 1.4409                                                     |
| 閥座密封件材質              | 改性聚四氟乙烯                                                    |

| 特性        | 值                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 密封件材質     | FPM<br>PTFE                                                |
| 滾珠材料      | 壓鑄不鏽鋼                                                      |
| 滾珠的物料編號   | 1.4409                                                     |
| 軸材質       | 高合金不鏽鋼                                                     |
| 編號軸材料     | 1.4401                                                     |
| 產品重量      | 730 g                                                      |
| 認證        | 3-A 衛生標準<br>CRN                                            |
| 防爆        | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - 極高的耐腐蝕能力                                               |