連接件
NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

訂貨編號: 4787544





資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
產品重量	157 g
電氣介面 1，功能	現場設備端
電氣介面 1，設計	圓形
電氣介面 1，連接類型	插座
電氣介面 1，電纜出口	直角式
電氣介面 1，連接系統	M12x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	8
電氣介面 1，使用的介面/線芯	8
電氣介面 1，安裝類型	螺絲鎖
電氣介面 2，功能	類比輸出模組（綠色），數位量輸入模組（白色），類比輸入模組（黃色），數位量輸出模組（紅色） 控制器端
電氣介面 2，設計	圓形
電氣介面 2，介面類型	4x ??
電氣介面 2，電纜出口	直列式
電氣介面 2，連接系統	M12x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2，安裝類型	螺絲鎖
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
直流工作電壓，負載電壓	0 V...30 V
額定直流工作電壓，負載電壓	24 V
40°C 時的額定電流	2 A
抗電湧性	60 V
電纜長度	0.623 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	測試條件按要求提供
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下

特性	值
環境溫度	-25 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...80 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	鍍鎳壓鑄鋅
電觸頭材料	黃銅 鍍鎳
絕緣護套材料	PP