

# 聯軸器

## EAMD-16-15-5-8X10

訂貨編號: 4819892

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                       |
|---------------------|-------------------------|
| 安裝直徑 1              | 5 mm                    |
| 安裝直徑 2              | 8 mm                    |
| 尺寸                  | 16                      |
| 標稱長度                | 15 mm                   |
| 安裝位置                | 可選                      |
| 最大轉速                | 10000 1/min             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 儲存溫度                | -25 °C...60 °C          |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%                 |
| 環境溫度                | -25 °C...60 °C          |
| 慣性動量                | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩              | 1.2 Nm                  |
| 產品重量                | 13 g                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                 |