


精巧型氣缸 DPDM-32-5-PA

訂貨編號: 4828435

FESTO



資料表

特性	值
行程	5 mm
活塞直徑	32 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒型材
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.1 Mpa...0.8 Mpa 1 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值	483 N
6 bar 時的理論出力值，返回行程	415 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	483 N
0 mm 行程的移動質量	85 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	9 g
0 mm 行程的基本重量	307 g
每 10 m 行程的附加重量	51 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 是否要：
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金

特性	值
活塞桿材質	高合金不鏽鋼