

驅動軸
DARF-Q11-25
訂貨編號: 4835938

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
對於活塞直徑	Ø25
結構特點	驅動軸
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	145 g
安裝方式	透過通孔和定位套
材料說明	RoHS 合規
螺絲材料	鍍鎳鋼