

嵌入式法蘭
DARF-Q12-32
訂貨編號: 4886224

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
最大緊固扭矩	2.9 Nm
產品重量	92 g
材料說明	RoHS 合規
法蘭材料	陽極氧化精製鋁合金
螺絲材料	鍍鋅鋼