


聯軸器
EAMD-25-22-8-10X12
訂貨編號: 5010861

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	8 mm
安裝直徑 2	10 mm
尺寸	25
標稱長度	22 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	3.2 kgmm ²
可傳遞的扭矩	8 Nm
產品重量	43.4 g
材料說明	RoHS 合規