


直線驅動器 DLGF-KF-25-200-PPSA

訂貨編號: 5072372

FESTO



資料表

特性	值
行程	200 mm
活塞直徑	25 mm
緩衝	自調節氣動終端位置緩衝
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
聯軸器設計	正向鎖定 (槽)
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
緩衝長度	9 mm
最大力 F_y	1000 N
最大力 - F_z (朝向驅動器)	1200 N
最大力 + F_z (遠離驅動器)	700 N
最大力矩 M_x	12.3 Nm
最大力矩 M_y	30 Nm
最大力矩 M_z	30 Nm
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	295 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	295 N
移動質量	760 g
產品重量	2547 g
備用介面	查看產品圖檔
安裝方式	透過通孔直接安裝 具有附件
氣動介面	G1/8

特性	值
材料說明	RoHS 合規 不含銅
蓋子材料	塗層鑄鋁
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	陽極氧化鋁