


線性驅動器
DLGF-KF-20-250-PPSA
訂貨編號: 5074941

FESTO



資料表

特性	值
行程	250 mm
活塞直徑	20 mm
緩衝	自調節氣動終端位置緩衝
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
聯軸器設計	正向鎖定（槽）
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
緩衝長度	9.6 mm
最大力 Fy	600 N
最大力 - Fz（朝向驅動器）	700 N
最大力 +Fz（遠離驅動器）	400 N
最大力矩 Mx	5.4 Nm
最大力矩 My	15 Nm
最大力矩 Mz	15 Nm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	188 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	188 N
移動質量	470 g
產品重量	1901 g
備用介面	查看產品圖檔
安裝方式	透過通孔直接安裝 具有附件
氣動介面	M5

特性	值
材料說明	RoHS 合規 不含銅
蓋子材料	塗層鑄鋁
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	陽極氧化鋁