

# 操作元件 VAOH-P15-H13

訂貨編號: 5196471

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                |
|---------------------|------------------|
| 行程                  | 20 mm            |
| 活塞直徑                | 50 mm            |
| 安裝位置                | 可選               |
| 位置偵測                | 透過近接開關           |
| 工作壓力                | 1 bar            |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 產品重量                | 1350 g           |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/8             |
| 材料說明                | RoHS 合規          |