

圓形氣缸

DSNU-S-8-60-P-A-MQ

訂貨編號: 5205905

FESTO



資料表

特性	值
行程	60 mm
活塞直徑	8 mm
活塞桿螺紋	M4
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	5 級, 符合 ISO 14644-1
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.03 J
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	22.6 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	30.2 N
0 mm 行程的移動質量	6.3 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	1 g
0 mm 行程的基本重量	20 g
每 10 m 行程的附加重量	2.4 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
密封件材質	TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼