


筆形氣缸
DSNU-S-20-125-PPS-A-MX
訂貨編號: 5225843

FESTO



資料表

特性	值
行程	125 mm
活塞直徑	20 mm
活塞桿螺紋	M8
緩衝	自調節氣動終端位置緩衝
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.08 Mpa...1 Mpa 0.8 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量	5 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.2 J
緩衝長度	15 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	158.3 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	188.5 N
0 mm 行程的移動質量	37.3 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	4 g
0 mm 行程的基本重量	126 g
每 10 m 行程的附加重量	7.2 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
密封件材質	TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金不鏽鋼

特性	值
缸筒材料	高合金不鏽鋼