


圓形氣缸

DSNU-S-25-60-PPS-A-MX

訂貨編號: 5228456

FESTO



資料表

特性	值
行程	60 mm
活塞直徑	25 mm
活塞桿螺紋	M10x1.25
緩衝	自調節氣動終端位置緩衝
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.06 Mpa...1 Mpa 0.6 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-20 °C...80 °C
緩衝長度	17 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	247.4 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	294.5 N
0 mm 行程的移動質量	63.6 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	6 g
0 mm 行程的基本重量	180.2 g
每 10 m 行程的附加重量	11 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
密封件材質	TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼