


圓形氣缸  
DSNU-32-70-PPS-A  
訂貨編號: 5249971

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 行程                 | 70 mm                             |
| 活塞直徑               | 32 mm                             |
| 活塞桿螺紋              | M10x1.25                          |
| 緩衝                 | 自調節氣動終端位置緩衝                       |
| 安裝位置               | 可選                                |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒                   |
| 位置偵測               | 透過近接開關                            |
| 工作壓力               | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式               | 雙作用                               |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）             |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2 - 中等耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 無塵室等級              | 6 級，符合 ISO 14644-1                |
| 環境溫度               | -20 °C...80 °C                    |
| 緩衝長度               | 14 mm                             |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 415 N                             |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 482.5 N                           |
| 移動質量               | 184 g                             |
| 產品重量               | 524 g                             |
| 安裝方式               | 具有附件                              |
| 氣動介面               | G1/8                              |
| 材料說明               | RoHS 合規                           |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金                             |
| 密封件材質              | NBR<br>TPE-U(PU)                  |
| 活塞桿材質              | 高合金鋼                              |
| 缸筒材料               | 高合金不鏽鋼                            |