


氣路板模組
MHP2-PR10-5
訂貨編號: 525126

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	10
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	597 g
底座的安裝方法	通過通孔 具有 H 型導軌
閥的安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面, 氣口 1	M7
氣動介面, 氣口 3	M7
氣動介面, 氣口 5	M7
底座材質	精製鋁合金