

氣路板
MHA4-PR10-3-1/4
訂貨編號: 525238

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	10
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	1710 g
底座的安裝方法	通過通孔 具有 H 型導軌
閥的安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面, 氣口 1/33	G3/8
氣動介面, 氣口 2	內螺紋 G1/4
氣動介面, 氣口 3/11	G3/8
底座材質	精製鋁合金