


塑膠氣管
PAN-V0-12X1,5-BL
訂貨編號: 525469

FESTO



資料表

特性	值
外徑	14 mm
快插接頭外徑	12 mm
流量相關彎曲半徑	65 mm
內徑	9 mm
最小彎曲半徑	43 mm
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.3 Mpa -13.775 psi...43.5 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...3 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...12 bar
關於工作壓力的提示	礦物油: 在最高溫度 90°C 時, 最大值為 0.3 MPa 水: 在最高溫度 90°C 時, 最大值為 0.3 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 礦物油 水 (液態, 無冰)
材料的防火測試	UL94 V-0 (外殼)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 °C...90 °C
產品重量 (取決於長度)	0.133 kg/m
氣動介面	用於快插接頭, 外徑 12 mm
顏色	藍色
蕭氏硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PA12-P PVC-P