

安裝組件 CRSMB-8-32/100

訂貨編號: 525565

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	8
設計	用於圓形氣缸
安裝位置	可選
對於活塞直徑	Ø32 - Ø100
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
防護等級	IP65 IP68 IP69K
環境溫度	-40 °C...90 °C
產品重量	3 g
安裝方式	膠合
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	陽極氧化鋁 TPE-U(PU)