

# 中間位置配件 SLG-Z-8/12-A

訂貨編號: 525680

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	根據齒輪齒條原理作為旋轉驅動系統停止
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	1 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	33.5 g
安裝方式	透過通孔和定位銷
氣動介面	M3
擋塊材料	鍍鎳鋼
密封件材質	PUR
外殼材質	鋁 硬質陽極氧化處理