


塑膠氣管
PUN-6X1-SI-500
訂貨編號: 525740

FESTO



資料表

特性	值
外徑	6 mm
流量相關彎曲半徑	26.5 mm
內徑	4 mm
最小彎曲半徑	16 mm
使用說明	基於 TPE-U 酯 只有在塑膠氣管的塗層不含磷酸酯的情況下，才可與電纜接觸，可能會損壞塑膠氣管。
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.7 Mpa -13.775 psi...101.5 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...7 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
材料的防火測試	UL94 HB
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-35 °C...60 °C
產品重量 (取決於長度)	0.0192 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 6 mm 用於倒鉤接頭內徑 4 mm，具有管接螺帽 用於倒鉤接頭內徑 4 mm
顏色	銀色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)