


真空吸盤
ESS-30-GT-G1/8-I
訂貨編號: 525970

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤支架的高度補償器	3.5 mm
最小工件半徑	26 mm
公稱通徑	2.5 mm
真空吸盤直徑	30 mm
真空吸盤容積	2.4 cm ³
安裝位置	可選
真空吸盤形狀	圓形，有深度
工作壓力	-0.95 bar...0 bar
額定工作壓力	-0.7 bar
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
額定工作壓力時的保持力	36 N
額定工作壓力下的側向力	13 N
產品重量	14 g
安裝方式	透過真空口
真空介面	G1/8
顏色	紅棕色
蕭氏硬度	72 +/- 5
旋入螺釘的材料	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	聚氨酯彈性體