


不具接頭的真空吸盤

ESV-60-GT

訂貨編號: 526003

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤支架的高度補償器	6 mm
最小工件半徑	75 mm
真空吸盤直徑	60 mm
真空吸盤容積	11.3 cm ³
安裝位置	可選
結構特點	圓形、鈴形
真空吸盤形狀	圓形，有深度
工作壓力	-0.95 bar...0 bar
額定工作壓力	-0.7 bar
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
70% 真空時的拉脫力	134 N
額定工作壓力時的保持力	134 N
額定工作壓力下的側向力	37 N
產品重量	10.7 g
安裝方式	透過真空口
顏色	紅棕色
蕭氏硬度	72 +/- 5
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	聚氨酯彈性體