

# 不帶有接頭的真空吸盤

## ESV-40-BT

訂貨編號: 526006

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                              |
|---------------------|--------------------------------|
| 真空吸盤支架的高度補償器        | 9 mm                           |
| 最小工件半徑              | 35 mm                          |
| 真空吸盤直徑              | 40 mm                          |
| 真空吸盤容積              | 9.8 cm <sup>3</sup>            |
| 安裝位置                | 可選                             |
| 結構特點                | 波紋管                            |
| 真空吸盤形狀              | 波紋管, 1.5 摺                     |
| 工作壓力                | -0.95 bar...0 bar              |
| 額定工作壓力              | -0.7 bar                       |
| 工作介質                | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                 |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C                 |
| 70% 真空時的拉脫力         | 59 N                           |
| 額定工作壓力時的保持力         | 59 N                           |
| 額定工作壓力下的側向力         | 22 N                           |
| 產品重量                | 10.5 g                         |
| 安裝方式                | 透過真空口                          |
| 顏色                  | 紅棕色                            |
| 蕭氏硬度                | 72 +/- 5                       |
| 材料說明                | RoHS 合規                        |
| 真空吸盤材質              | 聚氨酯彈性體                         |