

壓力錶元件
DPA-63-10-MA-SET
訂貨編號: 526096

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 837-1
壓力錶公稱通徑	40
結構特點	波爾登管式壓力錶
安裝方式	透過外螺紋
工作壓力	10 bar
測量精度等級	2.5
防護等級	IP43
環境溫度	5 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
安裝位置	可選
氣動介面	G1/8
產品重量	250 g