


真空產生器
VN-07-H-T2-PI2-VI2-RO1
訂貨編號: 526105

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.7 mm
網格尺寸	10 mm
消音器設計	開
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度 標準
整合功能	開放式消音器
結構特點	T 型
最大吸取流量的操作壓力	2.1 bar
工作壓力	1 bar...8 bar
最大真空度時的工作壓力	4.7 bar
最大真空度	88 %
額定工作壓力	6 bar
針對大氣的最大吸氣流量	16 l/min
額定工作壓力下的供氣時間	1.9 s
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
額定工作壓力下的聲壓度	64 dB(A)
環境溫度	0 °C...60 °C
最大緊固扭矩	0.5 Nm
產品重量	13 g
安裝方式	具通孔 具有附件
氣動介面，氣口 1	M5
氣動介面，氣口 3	開放式消音器
真空介面	M5
連接螺紋材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR

特性	值
進氣嘴材料	POM
外殼材質	POM（加強型）
消音器材料	PE
發射器噴嘴材料	精製鋁合金