



真空產生器

VN-20-L-T6-PI5-VI6-R02

訂貨編號: 526131

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	2 mm
網格尺寸	24 mm
消音器設計	開
安裝位置	可選
噴射器特徵	大抽氣量 標準
整合功能	開放式消音器
結構特點	T 型
最大吸取流量的操作壓力	3 bar
工作壓力	1 bar...8 bar
額定工作壓力	6 bar
針對大氣的最大吸氣流量	188 l/min
額定工作壓力下的供氣時間	0.15 s
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	0 °C...60 °C
額定工作壓力下的聲壓度	60 dB(A)
環境溫度	0 °C...60 °C
最大緊固扭矩	0.8 Nm
產品重量	183 g
安裝方式	具通孔 具有附件
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 3	開放式消音器
真空介面	G3/8
連接螺紋材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM
外殼材質	POM (加強型)

特性	值
消音器材料	壓鑄鋁 POM PU 泡沫
發射器噴嘴材料	精製鋁合金