

圓形氣缸
DSNU-40-300-PPS-A
訂貨編號: 5262773

FESTO



資料表

特性	值
行程	300 mm
活塞直徑	40 mm
活塞桿螺紋	M12x1.25
緩衝	自調節氣動終端位置緩衝
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
緩衝長度	18 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	633.3 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	752.9 N
移動質量	710 g
產品重量	1381 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼