

油霧器



LOE-N1/8-D-MICRO

料號: 526311
將停止供貨的產品

具螺紋連接板
該產品只可從Festo美國訂購

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
最大儲油能力	6.5 cm ³
操作壓力	1 ... 10 bar
油霧器起作用所需的最小流量	3 l/min
標準額定流量	410 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	59 g
安裝類型	具配件 選配 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/8-27
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/8-27
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC