

壓力錶
MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
 訂貨編號: 526779

FESTO



資料表

特性	值
指示範圍	0 Mpa...1.6 Mpa
符合標準	EN 837-1
壓力錶公稱通徑	40
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
結構特點	波爾登管式壓力錶
安裝方式	管式安裝
工作介質	惰性氣體 中性流體
工作和嚮導介質說明	無乙炔 無氧
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
交替負載係數	0.66
測量精度等級	2.5
防護等級	IP43
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
介面位置	居中, 背面
氣動介面	R1/8
接觸介質的材料	黃銅
旋入螺釘的材料	黃銅
外殼材質	ABS
螢幕材料	PMMA
外殼顏色	黑色
產品重量	60 g

特性	值
刻度	單量程 MPa（外刻度）