

# 插頭 SD-SUB-D-ST25

訂貨編號: 527522

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
安裝位置	可選
產品重量	51 g
電氣介面	25 針 插頭 Sub-D
操作電壓範圍 DC	250 V
操作電壓範圍 AC	250 V
允許的電流負載	5 A
電纜接頭	Pg11
許用的電纜直徑	7 mm...12 mm
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...80 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
密封件材質	NBR
電觸頭材料	銅合金 青銅