

油霧器  
MS6N-LOE  
訂貨編號: 527675

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | 6                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 安裝位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 結構特點                    | 標準比例油霧器                                 |
| 保護罩                     | 塑膠濾杯保護罩<br>整合金屬濾杯                       |
| 工作壓力                    | 1 bar...16 bar                          |
| 油霧器功能的最小流量              | 50 l/min                                |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 2500 l/min...7200 l/min                 |
| 認證                      | c UL us - 認證 (OL)                       |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作                                |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 適合食品產業使用                | 見補充材料說明                                 |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 油黏度                     | ISO VG 32                               |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要:                    |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋁                                     |