

緩啓動閥 MS6N-DE

訂貨編號: 527687

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式 按鈕式
結構特點	活塞閥座
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	內嚮導
流向	不可逆
閥功能	2/2
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	透過壓力感測器
開關位置指示器	透過附件安裝
工作壓力	4 bar...18 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	2600 l/min...6450 l/min
持續通電率	100%
認證	c UL - 認證 (OL) c UL us - 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	680 g

特性	值
電氣介面	類型 C 插頭 符合 DIN EN 175301-803 標準 方形
訊號狀態顯示器	透過附件安裝
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁