

過濾器
MS4N-LF
訂貨編號: 527696

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	5 µm...40 µm
冷凝水排放裝置	全自動 手動裝置，非鎖定式 手動旋轉 半自動
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
保護罩	塑膠濾杯保護罩 整合金屬濾杯
冷凝水分離程度	75 %
工作壓力	0 bar...14 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1000 l/min...1700 l/min
認證	c UL us - 認證 (OL)
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex h IIC T6 Gb X
防塵的防爆阻燃類型	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆環境溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [::9:-] 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C

特性	值
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁
絕緣板材質	POM